


인라인 필터
OAFA-C-Q8-E-F
 제품 번호: 8212643

FESTO



데이터 시트

특징	값
공칭 폭	8 mm
사용 지침	하우징은 극성 용제(예: 알코올)로 청소해서는 안 됩니다.
설치 위치	임의 방향
여과 등급	10 µm
작동 압력	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar -14.5 psi...145 psi
작동 매체	공기
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
리튬 이온 배터리 생산에 적합	Festo의 내부 정의에 따른 Cu/Zn/Ni 사용에 관한 제한이 적용되는 심각도 F1A에 따라 배터리 생산에 적합
주변 온도	0 °C...60 °C
제품 무게	22.3 g
고정 방식	인라인 설치
공압 연결부	호스 외경 8 mm용
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	HNBR
필터 소재	PE
하우징 소재	PA