

오퍼레이터 유닛 CDSV-P20-A

제품 번호: 8217573

FESTO



데이터 시트

특징	값
최대 라인 길이	3m
오퍼레이터 제어 요소	3 버튼
역극 보호	모든 전기 연결부에 해당
과부하 방지	있음
작동 전압 범위 DC	15 V...30 V
정격 작동 전압에서 소비 전류	전자장치: <= 100mA
최대 소비 전류	20 mA
KC 마크	KC-EMC
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
리튬 이온 배터리 생산에 적합	Cu/Zn/Ni 값이 감소된 배터리 생산에 적합(F1a)
클린룸 적합성, 다음 기준에 따라 측정 ISO 14644-14	ISO 14644-1에 따른 등급 4
보관 온도	-20 °C...80 °C
상대 습도	0 - 85 %
보호 등급	IP40 III
주변 온도	0 °C...50 °C
제품 무게	21 g
소비 전력	0.5 W
DC 정격 작동 전압	24 V
정격 사용 고도	<= 2000 m NHN
디스플레이의 종류	발광 LCD
작동 준비 상태 표시	역광을 통해
상태 표시	LED 청색 = 정상 상태 LED 적색 = 장애
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	강화 PA