

원형 실린더
DPRA-N-2"-4-UB-N
 제품 번호: 8217888

FESTO



데이터 시트

특징	값
스트로크	4 in
피스톤 Ø	2"
피스톤 로드 나사산	1/2-20 UNF-2A
완충, 완충장치, 쿠션	쿠션 없음
설치 위치	임의 방향
피스톤 로드 단부	수나사
디자인	피스톤 피스톤 로드 실린더관
위치 인식	없음
비틀림 방지 장치/가이드	원형 피스톤 로드
작동 압력	9.99 psi...150 psi
작동 방식	복동
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	운할 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
주변 온도	-40 °F...300 °F
제품 무게	2.1 lb
공압 연결부	1/4 NPT
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	NBR
피스톤 로드 소재	고합금 스테인리스강
실린더 배럴 소재	고합금강, 스테인리스