

캔틸레버 시스템 YXCE-2-D

제품 번호: 8225515

FESTO



데이터 시트

특징	값
장착면의 필요한 평탄도	0.1 mm/m
설치 위치	수평
디자인	평면 갠트리 시스템 전동 드라이브 모듈 포함
듀티 사이클	100%
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
보관 온도	-20 °C...60 °C
상대 습도	0 - 90 %
보호 등급	IP20
주변 온도	5 °C...45 °C
정비 주기	2500 km
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
어댑터 플레이트 소재	알루미늄, 양극 처리
마운팅 브라켓 소재	고합금강, 스테인리스
에너지 체인 소재	강화 PA
콘솔 소재	고합금 스테인리스 스틸