

고정 브래킷
OAMM-A2-A-Q6
제품 번호: 8228730

FESTO



데이터 시트

특징	값
설치 위치	임의 방향
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
리튬 이온 배터리 생산에 적합	Festo의 내부 정의에 따른 Cu/Zn/Ni 사용에 관한 제한이 적용되는 심각도 F1A에 따라 배터리 생산에 적합
최대 조임 토크	0.4 Nm
제품 무게	3.7 g
고정 방식	M4 나사용 관통 구멍 포함
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수