

**평행 키트**  
**EAMM-U-86-S60-60H-177**  
제품 번호: 8234875

**FESTO**



**데이터 시트**

특징	값
사이즈	86
설치 위치	입의 방향
기어비	1:1
최대 속도	5000 1/min
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
보관 온도	-25 °C...60 °C
상대 습도	0 - 95 %
보호 등급	IP40
주변 온도	-10 °C...60 °C
질량 관성 모멘트	175 kgmm <sup>2</sup>
무부하 구동 토크	0.25 Nm
전달 가능 토크	9.5 Nm
제품 무게	3160 g
액추에이터 인터페이스 코드	S60
인터페이스 코드 모터 In	60H
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수