


평행 키트
EAMM-U-110-S60-100A-207
제품 번호: 8234882

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	110
설치 위치	임의 방향
기어비	1:1
최대 속도	5000 1/min
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
보관 온도	-25 °C...60 °C
상대 습도	0 - 95 %
보호 등급	IP40
주변 온도	-10 °C...60 °C
질량 관성 모멘트	799 kgmm ²
무부하 구동 토크	0.3 Nm
전달 가능 토크	25 Nm
제품 무게	6420 g
액추에이터 인터페이스 코드	S60
인터페이스 코드 모터 In	100A
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수