

케이블
NEYM-F- -Q9
제품 번호: 8242219

FESTO



데이터 시트

특징	값
제품 무게	0.223 kg...6.69 kg
작동 전압 범위 DC	0 V...850 V
작동 전압 범위 AC	0 V...630 V
허용전류 범위	17.8 A
보호 도체 연결부	없음
케이블 직경	11.5 mm
케이블 구조	4 x 1.5mm ² + (2 x 0.75mm ²) + (4 x 0.14mm ² + 2 x 0.2mm ²)
보호 등급	IP00
주변 온도	90 °C
이동식 케이블 배선 시 주변 온도	90 °C
보관 온도	70 °C
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
케이블 외피 소재	TPE-E
케이블 외피 색상	회색