



# PE 변환기 PEN-M5

Part Number: 8625

FESTO

공압/전기 신호 변환기, 압력,  
진공 및 차등 압력 선택 스위치, 2n 서브-베이스.



## 자료 시트

특징	값
인증	RCM Mark
CE 심볼 (declaration of conformity 참조 )	EU-EMV 가이드라인에 대응 EU-RoHS-RL 지침
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
재질 사항	RoHS 에 승인
측정된 변수	차등 압력 상대 압력
측정 방법	공압/전기 차등 압력 스위치
작동 압력 MPa	-0.1 ... 0.8 MPa
작동 압력	-1 ... 8 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	운할 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
매체 온도	-20 ... 60 °C
주변 온도	-20 ... 60 °C
스위치 출력	PNP
스위칭 부품 기능	초기상태 열림 접점
최대 스위칭 주기	70 Hz
최대 출력 전류	350 mA
회로 단락 보호	예
작동 전압 범위 DC	12 ... 30 V
전기 연결	3-심 케이블 끝단 납선 케이블
케이블 길이	2.5 m
케이블 피복 소재	PUR
마운팅 형태	마운팅 프레임 2n 관통 홀 포함 옵션
조립 위치	어디든
공압 연결구	M5
제품 중량	240 g
하우징 소재	아연 다이캐스트
씰링 링 소재	NBR
작동 상태 표시	황색 LED
조절 범위의 하한치	-0.8 ... 8 bar
보호 등급	IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L