


분배기 블록
FR-12-PK-3-B
Part Number: 8761

FESTO



자료 시트

특징	값
공칭 사이즈	2.5 mm
조립 위치	어디든
작동 압력 전체 온도 범위	0 ... 8 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
출력의 수량	12
공급 라인의 수량	1
공압 연결구, 포트 1	암 나사산 G1/4
공압 연결구, 포트 2	외경 4mm 튜브용
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	알루미늄 다이캐스트