


# 판넬용 Quick 콘넥터 SCK-PK-9

Part Number: 9423

FESTO

금속 버전.



## 자료 시트

| 특징  | 값                             |
|---|-------------------------------|
| 공칭 사이즈  | 8 mm                          |
| 조립 위치   | 어디든                           |
| 디자인   | 벌크헤드                          |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 1 MPa              |
| 작동 압력 전체 온도 범위                                  | -0.95 ... 10 bar              |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 145 psi           |
| 작동 매체   | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 작동 및 파일럿 매체 확인                                  | 윤활 작동 가능                      |
| 부식 방지 등급 KBK                                    | 1 - 부식 응력 수준 낮음               |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L             |
| 주변 온도   | -10 ... 60 °C                 |
| 공압 연결구, 포트 1                                    | 너트 포함 바브드 커넥터 내경 9mm용         |
| 공압 연결구, 포트 2                                    | 너트 포함 바브드 커넥터 내경 9mm용         |
| 유니언 너트 소재                                       | 아노다이징 알루미늄                    |
| 재질 사항   | RoHS 에 승인                     |
| 너트 소재   | 스틸, 아연도금                      |
| 재료 - 커넥터  | 아노다이징 알루미늄                    |