



유량 조절/소음기 GRU-3/8-B

Part Number: 9518

FESTO

유량 조절 밸브 밸브의 원하는 배기 공기 유량 조절용 내장형 소음기.



자료 시트

특징	값
밸브 기능	유량 조절 소음기 기능
공압 연결구, 포트 1	G3/8
조절 부품	슬롯형 헤드 볼트
마운팅 형태	나사산
Standard flow rate 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 ... 1,700 l/min
주변 온도	-10 ... 70 °C
하우징 소재	알루미늄
조립 위치	어디든
작동 압력 전체 온도 범위	0 ... 10 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-10 ... 70 °C
제품 중량	55 g
소음기 내장 소재	PE
나사산 플러그 소재	알루미늄 다이캐스트
재질 사항	RoHS 에 승인
조정 나사 소재	PA