


어댑터 AD-1/4NPT-G1/4-I

Part Number: 9625

FESTO

한쪽면 암 나사산, 다른면 수 나사산.



자료 시트

특징	값
공칭 사이즈	7.95 mm
작동 압력 전체 온도 범위	-0.95 ... 10 bar
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 ... 60 °C
최대 잠금 토크, 공압 연결구 1	12 Nm
최대 잠금 토크, 공압 연결구 2	11 Nm
제품 중량	21 g
공압 연결구, 포트 1	수 나사산 1/4 NPT
공압 연결구, 포트 2	암 나사산 G1/4
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	PVC
하우징 소재	스틸, 아연도금