

# 이중 니플 E-G1/8-1/8NPT

Part Number: 9630

FESTO

2 씰링 링.



## 자료 시트

| 특징                 | 값                             |
|--------------------|-------------------------------|
| 공칭 사이즈             | 5.95 mm                       |
| 작동 압력 전체 온도 범위     | -0.95 ... 10 bar              |
| 작동 매체              | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 작동 및 파일럿 매체 확인     | 운할 작동 가능                      |
| 부식 방지 등급 KBK       | 1 - 부식 응력 수준 낮음               |
| PWIS conformity    | VDMA24364-B1/B2-L             |
| 주변 온도              | -10 ... 60 °C                 |
| 최대 잠금 토크, 공압 연결구 1 | 6 Nm                          |
| 최대 잠금 토크, 공압 연결구 2 | 7 Nm                          |
| 공칭 조임 토크           | 10.55 Nm                      |
| 공칭 조임 토크의 공차       | ± 20 %                        |
| 제품 중량              | 9.1 g                         |
| 공압 연결구, 포트 1       | G1/8                          |
| 공압 연결구, 포트 2       | 1/8 NPT                       |
| 재질 사항              | RoHS 에 승인                     |