

이중 니플 E-G1/2-1/2NPT

Part Number: 9633

FESTO

2 씰링 링.



자료 시트

특징	값
공칭 사이즈	14.3 mm
작동 압력 전체 온도 범위	-0.95 ... 10 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
작동 및 파일로트 매체 확인	운할 작동 가능
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 ... 60 °C
최대 잠금 토크, 공압 연결구 1	40 Nm
최대 잠금 토크, 공압 연결구 2	28 Nm
공칭 조임 토크	47.9 Nm
공칭 조임 토크의 공차	± 20 %
제품 중량	47.68 g
공압 연결구, 포트 1	G1/2
공압 연결구, 포트 2	1/2 NPT
재질 사항	RoHS 에 승인