



압력 표시기 OH-10

Part Number: 9791

FESTO



자료 시트

특징	값
작동 압력 MPa	0.14 ... 0.8 MPa
작동 압력	1.4 ... 8 bar
Operating pressure	20.3 ... 116 psi
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
작동 및 파일로트 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 ... 80 °C
제품 중량	4 g
공압 연결구	바브 피팅 PK-3
재질 사항	RoHS 에 승인