



공압 밸브 VL/O-3-1/2

Part Number: 9983

FESTO

연결구 선택에 따라, 초기상태 열림 또는 초기상태 닫힘 기능.



자료 시트

특징	값
밸브 기능	3/2 열림/닫힘, 단동 솔레노이드
액추에이터 형태	공압
폭	52 mm
표준 공칭 유량	3,700 l/min
작동 압력 MPa	-0.095 ... 1 MPa
작동 압력	-0.95 ... 10 bar
디자인 구조	포켓 시트
Reset 형태	기계 스프링
공칭 사이즈	14 mm
격자 치수	69 mm
배기 기능	유량 조절 가능
씰링 원리	소프트
조립 위치	어디든
수동 작동	없음
파일럿 형태	직접
파일럿 공압 공급	외부
유량 방향	전환 가능
중복	언더랩
파일럿 압력 MPa	0.1 ... 1 MPa
파일럿 압력	1 ... 10 bar
b 값	0.3
Off 스위칭 시간	30 ms
On 스위칭 시간	17 ms
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-20 ... 60 °C
매체 온도	-10 ... 60 °C
파일럿 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	860 g
마운팅 형태	매니폴드 레일 관통 홀 포함 옵션
파일럿 공압 연결구: 110	G1/4
파일럿 공압 포트 12	G1/4
공압 연결구, 포트 1	G1/2
공압 연결구, 11	G1/2
공압 연결구, 포트 2	G1/2
공압 연결구, 포트 3	G1/2
공압 연결구, 33	G1/2
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	NBR
하우징 소재	알루미늄 다이캐스트