


Slėgio indikatorius OH-8-GN

Gaminio numeris: 10089

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Operating pressure MPa	-0,1 ... 0,8 MPa
Darbinis slėgis	-1 ... 8 bar
Operating pressure	-14,5 ... 116 psi
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Pneumatinis pajungimas	Jungtis PK-3
Informacija	atitinka RoHS