



Galvute veikiamas mikro skirstytuvas SO-3-PK-3-B

Gaminio numeris: 10403

FESTO

Su jungtimi ND 3 mm vamzdeliams, normaliai atviras.
Šis tipas tinkamas vakuumui.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	3/2 atviras, vienos ritės
Veikimo būdas	mechaninis
Standartinis nominalus srauto debitas	60 l/min
Darbinis slėgis	-0,95 ... 8 bar
Numetimo tipas	mechaninė spyruoklė
Nominalus dydis	1,8 mm
Valdymo tipas	tiesioginis
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Veikimo jėga	6 N
Produkto svoris	7 g
Montavimo tipas	Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas, portas 1	PK-3
Pneumatinis pajungimas, portas 2	PK-3
Material housing	Žalvaris POM