


# Solenoido ritė

## BMSFW-120/60

Gaminio numeris: 104080

FESTO



### Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Komutavimo pozicijos indikatorius	Ne
Minimalus paėmimo laikas	10 ms
Budėjimo ciklas	100 %
Galios faktorius $\cos \{ \phi \}$	0,7
Ritės charakteristikos duomenys	120 V AC: 60 Hz, pick-up power 10 VA, holding power 8 VA
Leistinas dažnio svyravimas	+/- 5 %
Leistini įtampos svyravimai	+/- 10 %
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-C1-L
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-5 ... 40 °C
Maksimalus įtempimo momentas, kištuko lizdas	0,4 Nm
Produkto svoris	55 g
Elektrinis pajungimas	3-poliai MSSD-F kištuko stabilizatoriai
Montavimo tipas	Su įsriegiama veržle
Informacija	atitinka RoHS
Material solenoid coil	Duroplast Varis Plienas
Material winding	Varis