



Kištukas NECU-S-M8G4-C2

Gaminio numeris: 1068198

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Atitinka standartus	EN 61076-2-104
Prijungimo dažnis	100
Cable outlet	Tiesus
Produkto svoris	9,1 g
Electrical connection 1, design	apvalus
Electrical connection 1, connection type	Kištukas
Electrical connection 1, connection technology	M8x1, A-coded to EN 61076-2-104
Electrical connection 1, number of pins/wires	4
Electrical connection 1, type of mounting	Screw lock with A/F9
Electrical connection 2, connection technology	Įsuktas terminalas
Nominalus DC įtampos lygis	0 ... 30 V
Nominalus AC įtampos lygis	0 ... 30 V
Leistina srovės apkrova prie 40°C	4 A
Atsparumas smūgiams	0,8 kV
Kabelio skersmuo	3,5 ... 5 mm
Nominalus laidininko skerspjūvis	0,14 ... 0,5 mm ²
Apsaugos klasė	IP67
Note on degree of protection	Sumontuotas
Aplinkos temperatūra	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Informacija	atitinka RoHS
Užterštumo laipsnis	3
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
Material housing	PA
Korpuso spalva	Juodas
Material screw-type lock	Nickel-plated brass
Material electrical contact	Brass, gold-plated