



Ritininės svirties skirstytuvas L/O-3-PK-3

Gaminio numeris: 10749

FESTO

Grįžtant neįjautrus, su jungtimis 3 mm vamzdeliui. Normaliai atviras ar normaliai uždaras priklausomai nuo pasirinkto pajungimo.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	3/2 atviras/uždaras, vienos ritės
Veikimo būdas	mechaninis
Standartinis nominalus srauto debitas	80 l/min
Darbinis slėgis	0 ... 8 bar
Konstrukcija	Stūmoklio vieta
Nominalus dydis	2,5 mm
Valdymo tipas	tiesioginis
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [-:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Vykdyto jėga normaliai uždariems	10 N
Vykdyto jėga normaliai atvirams	13 N
Produkto svoris	19 g
Montavimo tipas	Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas, portas 1	PK-3
Pneumatinis pajungimas, portas 2	PK-3
Pneumatinis pajungimas, portas 3	PK-3
Material seals	NBR
Material housing	POM