

Koto apkaba SGA-M12X1,25

Gaminio numeris: 10767

FESTO

Su išoriniu sriegiu, sukimo cilindro tvirtinimui.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Dydis | M12x1,25 |
| Radialinis nukrypimas +/- | 5 mm |
| Kampo kompensavimas +/- | 120 deg |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Srieginis prijungimas | Išorinis sriegis M12x1,25 |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Aplinkos temperatūra | -40 ... 150 °C |
| Produkto svoris | 222 g |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material mounting pin | galvanizuotas plienas |
| Material rod eye | Plienas Galvanizuota |
| Material lock | spyruoklinis plienas, cinkuotas |