

Ašies komplektas EAMM-A-D19-35S

Gaminio numeris: 1087729

FESTO

Suitable for electric drives.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Keičiamas momentas	1,1 Nm
Produkto svoris	90 g
Interface code, actuator	D19A
Interface code, motor in	35S
Informacija	Turi PWIS medžiagų atitinka RoHS