



Vienkryptis droselis GGO-1/8

Gaminio numeris: 10891

FESTO

Su svirtimi ir reguliuojamu pagrindiniu srauto debitu.
Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2011.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	Vienkrypčio oro srauto valdymo funkcija
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/8
Veikimo būdas	mechaninis
Reguliuojantis elementas	Svirtis su ritinėliu
Montavimo tipas	Su kiauryme
Nominalus srauto debitas droseliavimo kryptimi	280 l/min
Standartinis nominalus srauto debitas prieš droseliavimo kryptį	240 ... 350 l/min
Darbinis slėgis	0,3 ... 10 bar
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminio liejinys
Darbinė terpė	Išfiltruotas, nesuteptas suslėgtas oras Filtruotas, suteptas suslėgtas oras
Montavimo pozicija	Bet koks
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	400 g
Informacija	Turi PWIS medžiagų
Informacija apie sandariklius	NBR