

# Standartinis cilindras DSN-3/4"-4"-P


Gaminio numeris: 11345

FESTO

DIN ISO 6432, su elastiniais amortizaciniais žiedais galinėse pozicijose.

Daug tvirtinimo būdų.

Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	101,6 mm
Stūmoklio diametras	3/4"
Paremtas standartu	ISO 6432
Dempferiavimas	P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Koto galas	Išorinis sriegis
Darbinis slėgis	1 ... 10 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Nusausintas suslėgtas oras, suteptas arba nesuteptas
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	158,3 N
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	188,5 N
Pneumatinis pajungimas	M22x1,5
Informacija apie uždengimą	Aliuminio liejinys
Informacija apie sandariklius	NBR TPE-U(PU)
Informacija apie stūmoklio kotą	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Informacija apie cilindro įvorę	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis