

# Amortizatorius DYSR-16-20-Y5

Gaminio numeris: 1138644

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	16
Eiga	20 mm
Dempferiavimas	reguliuojamas
Montavimo pozicija	Bet koks
Pozicijos atpažinimas	Be
Maksimalus smūginis greitis	3 m/s
Trumpas numetimo laikas	0,3 s
Ilgas numetimo laikas	1 s
Darbo režimas	vienpusio veikimo stumiantys
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 80 °C
Dempferiavimo ilgis	20 mm
Maks. stabdymo jėga	1.600 N
Maksimalus energijos suvartojimas per eigą	32 J
Maksimalus energijos suvartojimas per valandą	100.000 J
Maksimali liekamoji energija	0,16 J
Numetimo jėga	5,4 N
Produkto svoris	200 g
Montavimo tipas	Su užraktu
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material housing	galvanizuotas plienas
Material piston rod	High alloy steel, hardened