

L greita jungtis LCK-1/4-PK-9

Gaminio numeris: 11452

FESTO

pasukamas su dviem sandarinimo žiedais.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	8 mm
Sandinimo tipas ant varžto	Sandinimo žiedas
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	L-shape
Dėžės dydis	10
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Nominalus užveržimo momentas	11 Nm
Nominalaus užveržimo momento tolerancijos	± 10 %
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Išorinis sriegis G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	9 mm vidinio skersmens žarnelės jungčiai su veržle
Material of union nut	Anodised wrought aluminium alloy
Informacija	atitinka RoHS
Material sealing ring	PA - sustiprintas TPE-U(PU)
Material hollow bolt	Anodised wrought aluminium alloy
Material swivel fitting	Cinkuota