


Galinio jungiklio priedas SRBF-CA3-YR90-MW-22A-C2M20

Gaminio numeris: 1152495

FESTO

su adapteriu 80 mm diametro skylei sklendėms su 20 mm ilgio ašimi



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	kampinis
Paremtas standartu	EN 60947-5-1 ISO 5211
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
Informacija	Turi PWIS medžiagų atitinka RoHS
Matavimo principas	mechaninė/elektrinė priartėjimo jutikliams
Aplinkos temperatūra	-25 ... 80 °C
Komutavimo elemento funkcija	Persijungiantis jungiklis
Maksimali kontaktinė galia, kintama srovė	1.770 VA
Maksimali kontaktinė galia, nuolatinė srovė	36 W
Nominalus AC įtampos lygis	0 ... 250 V
Nominalus DC įtampos lygis	0 ... 24 V
Jungiamo laidininko skersmuo	0,5 ... 1,5 mm ²
Montavimo tipas	ant flanšo DIN ISO 5211 su priedais
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	655 g
Informacija apie tvirtinimą	Padengtas aliuminiu Tapytas
Esminė informacija, pridedami priedai	aukštai legiruotas plienas aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Kampinis reguliavimo diapazonas	0 ... 90 deg
Apsaugos klasė	IP67
Izoliacinė įtampa	250 V
Atsparumas smūgiams	4 kV
Atsparumo korozijai klasė CRC	0
Užterštumo laipsnis	3