

Amortizatorius DYEF-S-M14-Y1

Gaminio numeris: 1153017

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	M14
Eiga	1,2 mm
Dempferiavimas	P cushioning without metal fixed stop
Montavimo pozicija	Bet koks
Pozicijos atpažinimas	Be
Maksimalus smūginis greitis	0,8 m/s
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Dempferiavimo ilgis	1,2 mm
Maksimalus energijos suvartojimas per eiga	0,45 J
Produkto svoris	31 g
Montavimo tipas	Su užraktu
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material housing	aukštai legiruotas plienas