


# Hidraulinės amortizacijos cilindras DYHR-16-20-Y5

Gaminio numeris: 1155690

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	16
Eiga	20 mm
Dempferiavimas	reguliuojamas
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbo režimas	vienpusio veikimo stumiantys
Pozicijos atpažinimas	Be
Maksimalus smūginis greitis	0,3 m/s
Pastūmos greitis	0,2 ... 100 mm/s
Trumpas numetimo laikas	0,4 s
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	0 ... 80 °C
Maks. stabdymo jėga	1.600 N
Maksimalus energijos suvartojimas per eiga	32 J
Maksimalus energijos suvartojimas per valandą	65.000 J
Mažiausia perstūmimo jėga	160 N
Didžiausia perstūmimo jėga	1.600 N
Maksimali liekamoji energija	0,16 J
Numetimo jėga	5,4 N
Produkto svoris	190 g
Montavimo tipas	Su užraktu
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material housing	Plienas Galvanizuota
Material piston rod	kietas (užgrūdintas) aukštai legiruotas plienas