



Posūtkio pavara DRQD-B-16-180-P1J-A-AR-FW

Gaminio numeris: 1177950
Nebetiekiamas produktas

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2018. Ieškote prekės alternatyvos kataloge

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|--|
| Dydis | 16 |
| Abiejose pusėse nustatomas posūtkio kampas | -180 /+ 6 deg |
| Pasisukimo kampas | 180 deg |
| Dempferiavimas | P1J: reguliuojama amortizacija |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Konstrukcija | Krumpliaštiebis/krumpliaratis |
| Maksimalus tarpinių pozicijų skaičius | 1 |
| Pozicijos atpažinimas | priartėjimo jutikliams |
| Darbinis slėgis | 3 ... 10 bar |
| Maksimalus svyravimų dažnis prie 6 bar | 2,5 Hz |
| Darbo režimas | dvipusio veikimo |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 1 |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Teorinis sukimo momentas prie 6 bar | 1,6 Nm |
| Leidžiamas masės inercijos momentas | 0,0175 kgm ² |
| Montavimo tipas | Pasirenkamas Su kiauryme su vidiniu sriegiu |
| Pneumatinis pajungimas | M5 |
| Informacija | Be vario ir PTFE. atitinka RoHS |
| Informacija apie pavaros veleną | Terminiškai apdirbtas plienas |
| Informacija apie uždengimą | Aliuminis |
| Informacija apie sandariklius | NBR TPE-U(PU) |
| Informacija apie tvirtinimą | Aliuminis |