


Posūtkio pavara DRQD-B-32-180-P1J-A-AR-FW

Gaminio numeris: 1177953
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2018. Ieškote prekės alternatyvos kataloge



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	32
Abiejose pusėse nustatomas posūtkio kampas	-180 /+ 6 deg
Pasisukimo kampas	180 deg
Dempferiavimas	P1J: reguliuojama amortizacija
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Krumpliaštiebis/krumpliaratis
Maksimalus tarpinių pozicijų skaičius	1
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Darbinis slėgis	3 ... 10 bar
Maksimalus svyravimų dažnis prie 6 bar	1,6 Hz
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	1
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Teorinis sukimo momentas prie 6 bar	12,5 Nm
Leidžiamas masės inercijos momentas	0,08 kgm ²
Montavimo tipas	Pasirenkamas Su kiauryme su vidiniu sriegiu
Pneumatinis pajungimas	G1/8
Informacija	Be vario ir PTFE. atitinka RoHS
Informacija apie pavaros veleną	Termiškai apdirbtas plienas
Informacija apie uždengimą	Aliuminis
Informacija apie sandariklius	NBR TPE-U(PU)
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminis