



Elektromagnetinis skirstytuvas MVH-5/3B-1/4-S-B-VI

Gaminio numeris: 118808

FESTO

Su rankiniu valdymu ir solenoidu, be kištukinio lizdo.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	5/3 vidurinėje padėtyje po slėgiu
Veikimo būdas	elektrinis
Standartinis nominalus srauto debitas	1.600 l/min
Darbinis slėgis	-0,9 ... 10 bar
Konstrukcija	Stūmoklio šliaužiklis Mažytė vieta
Numetimo tipas	Oro spyruoklė
Nominalus dydis	10 mm
Oro išmetimo funkcija	droselijuojamas
Sandarinimo principas	švelnus
Valdymo tipas	valdoma
Valdomas oro tiekimas	išorinis
Srauto kryptis	reversuojamas
b reikšmė	0,38
C reikšmė	6,35 l/sbar
Išjungimo laikas	45 ms
Ijungimo laikas	47 ms
Darbinė terpė	išfiltruotas suspaustas oras, filtravimo laipsnis 40 µm, suteptas arba nesuteptas Vakuumas
Terpės temperatūra	-5 ... 50 °C
Valdymo terpė	išfiltruotas suspaustas oras, filtravimo laipsnis 40 µm, suteptas arba nesuteptas
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Montavimo tipas	Su kiauryme
Valdomas išmetimo portas 82	M5
Valdomas išmetimo portas 84	M5
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Pajungimo padas G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 3	Pajungimo padas G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 4	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 5	Pajungimo padas
Informacija	Turi PWIS medžiagų