


# Mova

## EAMD-56-46-25-23X27

Gaminio numeris: 1188801

FESTO

pavaros elementas, kuris perduoda žingsninio ar servo variklio sukamąjį judesį.



### Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Laikiklio skersmuo 1	25 mm
Laikiklio skersmuo 2	23 mm
Dydis	56
Nominalus ilgis	46,5 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	5.500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Aplinkos temperatūra	-25 ... 60 °C
Inercijos masės momentas	151 kgmm <sup>2</sup>
Keičiamas momentas	60 Nm
Produkto svoris	407 g
Informacija	atitinka RoHS