

DUO plastikinis vamzdelis PU-6-DUO-BS

Gaminio numeris: 11960

FESTO

CK ir CN jungtims, dalinai lankstūs ir lenkimui atsparūs, poliuretanas (netinka maisto pramonėje).

Maksimalus slėgis leidžiamas prie maksimalios temperatūros.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras	8,3 mm
Lenkimo spindulys atitinkantis srautą	36 mm
Vidinis diametras	6 mm
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 10 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Aplinkos temperatūra	-35 ... 60 °C
Leidimas	TÜV
Produkto svoris pagal ilgį	0,066 kg/m
Spalva	mėlynas/juodas
Atramos kietumas	D 52 +/-3
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie žarnes	TPE-U(PU)