


Spyglinė pertvarinė jungtis SCN-PK-4

Gaminio numeris: 11973

FESTO

PAN, PUN, PL, PP, PU vamzdeliams.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	2,8 mm
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 10 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Pneumatinis pajungimas, portas 1	For tubing outside diameter 6 mm
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	Aliuminis
Material nut	galvanizuotas plienas