

Slopintuvai AMTE-M-LH-N38

Gaminio numeris: 1206991

FESTO

Suitable for reducing noise at the exhaust ports of pneumatic systems.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Dėžės dydis | 10 |
| Operating pressure MPa | 0 ... 1 MPa |
| Darbinis slėgis | 0 ... 10 bar |
| Srauto debitas į atmosferą | 5.365 l/min |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Garso slėgio lygis | 83 dB(A) |
| Aplinkos temperatūra | -40 ... 80 °C |
| Produkto svoris | 29 g |
| Pneumatinis pajungimas | 3/8 NPT |
| Material of silencer insert | Bronzinis |
| Material of threaded plug | Žalvaris |
| Informacija | atitinka RoHS |