

# Plastikiniai vamzdeliai PU-13-SW

Gaminio numeris: 12133

FESTO

CK ir CN jungtims, dalinai lankstūs ir lenkimui atsparūs, poliuretanas (netinka maisto pramonėje).

Maksimalus slėgis leidžiamas prie maksimalios temperatūros.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras	17,6 mm
Lenkimo spindulys atitinkantis srautą	83 mm
Vidinis diametras	13 mm
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 10 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-35 ... 60 °C
Produkto svoris pagal ilgį	0,133 kg/m
Pneumatinis pajungimas	13 mm vidinio skersmens žarnelės jungčiai su veržle
Spalva	Juodas
Atramos kietumas	A 86 +/-3
Informacija	atitinka RoHS
Material tubing	TPE-U(PU)