

Lygiagretaus motavimo komplektas EAMM-U-145-S62-140A-288

Gaminio numeris: 1219440

FESTO

Suitable for electric drives.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	145
Montavimo pozicija	Bet koks
Pavaros perdavimo santykis	1:1
Maksimalus greitis	4.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Inercijos masės momentas	2.270 kgmm ²
Tuščios eigos momentas	2 Nm
Keičiamas momentas	50 Nm
Produkto svoris	15.030 g
Interface code, actuator	S62
Interface code, motor in	140A
Informacija	atitinka RoHS