



Slopintuvai AMTC-P-PC10

Gaminio numeris: 1224460

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Dėžės dydis	1
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	0 ... 10 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Garso slėgio lygis	58 dB(A)
Aplinkos temperatūra	-5 ... 60 °C
Produkto svoris	2 g
Pneumatinis pajungimas	Cartridge 10 mm
Material of silencer insert	PE
Material of threaded plug	PE
Informacija	atitinka RoHS