

Mova EAMC-30-35-6-8

Gaminio numeris: 123041

FESTO

Skirtas DGE.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Laikiklio skersmuo 1	6 mm
Laikiklio skersmuo 2	8 mm
Dydis	30
Nominalus ilgis	35 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	8.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Aplinkos temperatūra	-25 ... 60 °C
Inercijos masės momentas	6,1 kgmm ²
Keičiamas momentas	7,5 Nm
Produkto svoris	45 g
Informacija	atitinka RoHS