

Pagrindas


VABS-C8-12XB-QX-DB

Gaminio numeris: 1236028

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Plotis	24 mm
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	1
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Maksimalus įtempimo momentas, vožtuvo montavimas	0,48 ... 0,72 Nm
Maksimalus užveržimo momentas, montavimas prie sienos	1,3 Nm
Produkto svoris	30 g
Pagalbinis valdymo oro portas 12/14	paruoštas kartridžui
Pneumatinis pajungimas, portas 1	paruošta kartridžams
Pneumatinis pajungimas, portas 3	paruošta kartridžams
Pneumatinis pajungimas, portas 5	paruošta kartridžams
Informacija	atitinka RoHS
Material manifold	Sustiprinta PA