


**Mova**  
**EAMC-40-66-19-20**  
Gaminio numeris: 123847

FESTO

Elektromechaninėms pavaroms su servovarikliais



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Laikiklio skersmuo 1	19 mm
Laikiklio skersmuo 2	20 mm
Dydis	40
Nominalus ilgis	66 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	6.500 1/min
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Aplinkos temperatūra	-25 ... 60 °C
Inercijos masės momentas	42,3 kgmm <sup>2</sup>
Keičiamas momentas	21 Nm
Produkto svoris	139 g
Informacija	atitinka RoHS