


Mova KSE-40-66-D16-D20

Gaminio numeris: 123848

FESTO

Skirtas DGE.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Laikiklio skersmuo 1	16 mm
Laikiklio skersmuo 2	20 mm
Dydis	40
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	6.500 1/min
Inercijos masės momentas	42,3 kgmm ²
Keičiamas momentas	17 Nm
Produkto svoris	139 g
Informacija	atitinka RoHS