


Mova EAMC-40-66-20-20

Gaminio numeris: 123849

FESTO

Elektromechaninėms pavaroms su žingsniniu varikliu



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Laikiklio skersmuo 1	20 mm
Laikiklio skersmuo 2	20 mm
Dydis	40
Nominalus ilgis	66 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	6.500 1/min
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Aplinkos temperatūra	-25 ... 60 °C
Inercijos masės momentas	42,3 kgmm ²
Keičiamas momentas	21 Nm
Produkto svoris	139 g
Informacija	atitinka RoHS