


# pulse valve

## VZWE-E-M22C-M-G112-400-H

Gaminio numeris: 1239565  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2023. See Support Portal for alternative products.



### Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	Kampinis išpildymas Membraninė sklendė
Veikimo būdas	elektrinis
Sandaravimo principas	švelnus
Montavimo pozicija	Bet koks
Montavimo tipas	suspaustas su sriegiu
Sklendės prijungimas 1	G1 1/2
Sklendės prijungimas 2	G1 1/2
Nominalus dydis	40 mm
Skirstytuvo funkcija	2/2 uždaras, vienos ritės
Rankinis valdymas	nėra
Srauto kryptis	nerversuojamas
Terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Slėgio skirtumas	0,35 bar
Numetimo tipas	mechaninė spyruoklė
Valdymo tipas	valdoma
Terpės slėgis	0,35 ... 8 bar
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Negalima naudoti tepamo oro.
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
Srautas Kv	48 m3/h
Ijungimo laikas	≤ 30 ms
Išjungimo laikas	≤ 100 ms
Informacija	atitinka RoHS
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	Padengtas aliuminiu
Korpuso medžiagos numeris	EN AC-47100D
Material seals	NBR
Material screws	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Medžiagos numeris, varžtas	1.4301
Material plunger tube	aukštai legiruotas plienas
Material membrane	NBR-PA
Produkto svoris	1.300 g
Apsaugos klasė	IP65
Atsparumo korozijai klasė CRC	3 - High corrosion stress
Maksimalus užveržimo momentas, sujungimo sriegis	240 Nm