

Sujungimo kolektorius VABM-C8-12E-G14-18-PT-L

Gaminio numeris: 1247982

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Tinklelio matmuo	12 mm
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	18
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Maksimalus įtempimo momentas, vožtuvo montavimas	0,6 Nm
Maksimalus užveržimo momentas, montavimas prie sienos	5 Nm
Produkto svoris	1.251 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 5	G1/4
Informacija	atitinka RoHS
Material manifold	Aliuminio liejinys