


# Indikuojantis kištukas MCL

Gaminio numeris: 12611

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Produkto svoris	13 g
Elektrinis pajungimas	Plug pattern type A to EN 175301-803 Kištukas Pagal DIN EN 175301-803
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Nominali darbinė kintama įtampa	24 V
Linijos dažnis	0 ... 60 Hz
Leistini įtampos svyravimai	+/- 15 %
Apsaugos klasė	IP65 pagal IEC 60529
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA6 sustiprintas