


Kampinis kištuko lizdas SIE-WD-TR

Gaminio numeris: 12956

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|--|
| Atitinka standartus | EN 61076-2-101 EN 61984 |
| Montavimo tipas | Su įvorės veržle |
| Produkto svoris | 13 g |
| Elektrinis pajungimas | 4-poliai Pasukamas lizdas / įsukamas gnybtas M12x1 |
| Kištuko kodavimas | A |
| Nominalus DC įtampos lygis | 0 ... 250 V |
| Nominalus AC įtampos lygis | 0 ... 250 V |
| Leistina srovės apkrova prie 40°C | 4 A |
| Atsparumas smūgiams | 2,5 kV |
| Leistinas kabelio skersmuo | 4 ... 6 mm |
| Gnybto skerspjuvis | 0,25 ... 0,75 mm ² |
| Apsaugos klasė | IP67 |
| Aplinkos temperatūra | -25 ... 85 °C |
| CE ženklas (žr. deklaraciją) | atitinka EU reikalavimus žemose įtampose |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Užterštumo laipsnis | 3 |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 4 - Very high corrosion stress |
| Material housing | PA |
| Korpuso spalva | permatomas |
| Material of union nut | PA |
| Material seals | CR FPM |
| Material electrical contact | Žalvaris Balta bronz padengta |